



Méretetek



190x125

| | |
|---|---------|
| A | 1895 mm |
| B | 1250 mm |
| C | 1550 mm |
| D | 860 mm |
| E | 770 mm |
| F | 1000 mm |
| G | 1295 mm |
| H | 525 mm |
| I | 610 mm |
| J | 40 mm |
| N | 50 mm |
| O | 70 mm |

Rendelhető kiegészítők



- Dupla szinterápia
- M-Acryl szinterápia
- Relax szinterápia beépítési terület
- Szinterápia kezelőpanel*
- Kapaszkodó
- Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

3 üléses csaptelep ("a1" vagy "a2")

| | |
|-------|-----------|
| Trend | 370x75 mm |
| York | 300x65 mm |
| River | 260x65 mm |
| Gilda | 300x70 mm |

4 üléses csaptelep ("a2", masszázrendszer beépítés esetén "a1")

| | |
|---------|-----------|
| Niagara | 510x70 mm |
| City | 455x55 mm |

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

| | |
|----|-----------|
| a1 | 510/75 mm |
| a2 | |

Kapaszkodó mérete (K)

| | |
|--------------------|--------|
| M-Acryl kapaszkodó | 240 mm |
| Króm kapaszkodó | 355 mm |

Fejpárna

| |
|------|
| Soft |
| Star |


* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 80 mm.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádstest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.


Activ vízmasszázs



Felszereltségek listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítő vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszeleplelt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Kádperem alatti komponensek



- Láb
- Vízpumpa
- Léggompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.



Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer

Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer




Felszereltségük listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvőka
- EasyClean Slim® vízfűvőka
- Slim fém levegőfűvőka

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légekompreszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W₁/W₂: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

| 190x125 | |
|----------|---------|
| A | 950 mm |
| B | 740 mm |
| C | 1000 mm |
| D | 250 mm |
| E | 1300 mm |
| F | 250 mm |
| G | 1500 mm |
| H | 600 mm |

Masszázrendszer áramigénye

| | Activ vízmasszázs | +10 fűvókás pezsgőfürdő | Wellness masszázrendszer | Wellness Premium masszázrendszer | Wellness Premium Plus masszázrendszer | Elegant masszázrendszer |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Teljesítmény | 900 W | 400 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
| Áramfelvétel | 2,7 A | 1,2 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A |

Kiegészítők áramigénye

| Vízfűtés | Színterápia | Relax színterápia | Ózongenerátor |
|----------|-------------|-------------------|---------------|
| 1500 W | max. 30 W | | 6 W |
| 4,5 A | | | |

*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszernél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.